

<参考> Panasonic社の推奨する録画用ハードディスク一覧

【 4K-STB (TZ-LT1000BW) USBハードディスク動作確認一覧 】

2019.5

メーカー	商品	機種	容量	USB
株式会社 パツファロー	HD-LLDU3-Aシリーズ (※使用量メーターについて)	HDV-SAM2.0U3-BKA	2.0TB	USB3.0
		HDV-SAM3.0U3-BKA	3.0TB	USB3.0
		HDV-SAM4.0U3-BKA	4.0TB	USB3.0
	HD-LLDU3-Aシリーズ	HD-LLD1.0U3-BKA	1.0TB	USB3.0
		HD-LLD2.0U3-BKA	2.0TB	USB3.0
		HD-LLD3.0U3-BKA	3.0TB	USB3.0
	HD-LDU3-Aシリーズ	HD-LLD4.0U3-BKA	4.0TB	USB3.0
		HD-LD1.0U3-BKA	1.0TB	USB3.0
		HD-LD2.0U3-BKA	2.0TB	USB3.0
		HD-LD3.0U3-BKA	3.0TB	USB3.0
		HD-LD4.0U3-BKA	4.0TB	USB3.0
		HD-LD1.0U3-WHA	1.0TB	USB3.0
		HD-LD2.0U3-WHA	2.0TB	USB3.0
		HD-LD3.0U3-WHA	3.0TB	USB3.0
	HDV-SAU3/VCシリーズ	HD-LD4.0U3-WHA	4.0TB	USB3.0
		HDV-SA1.0U3/VC	1.0TB	USB3.0
		HDV-SA2.0U3/VC	2.0TB	USB3.0
		HDV-SA3.0U3/VC	3.0TB	USB3.0
	株式会社 アイ・オー・データ	HDCZ-UTCシリーズ	HDV-SA4.0U3/VC	4.0TB
HDCZ-UT1WC			1.0TB	USB3.0
HDCZ-UT2WC			2.0TB	USB3.0
HDCZ-UT3WC			3.0TB	USB3.0
HDCZ-UT4WC			4.0TB	USB3.0
HDCZ-UT1KC			1.0TB	USB3.0
HDCZ-UT2KC			2.0TB	USB3.0
HDCZ-UT3KC			3.0TB	USB3.0
HDCZ-UTシリーズ		HDCZ-UT4KC	4.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT6KC	6.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT1WB	1.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT2WB	2.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT3WB	3.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT4WB	4.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT1KB	1.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT2KB	2.0TB	USB3.0
AVHD-AUTBシリーズ		HDCZ-UT3KB	3.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT4KB	4.0TB	USB3.0
		HDCZ-UT6KB	6.0TB	USB3.0
		AVHD-AUTB1	1.0TB	USB3.0
		AVHD-AUTB2	2.0TB	USB3.0
		AVHD-AUTB3	3.0TB	USB3.0
		AVHD-AUTB4	4.0TB	USB3.0

■上記の記載機種は、Panasonic社が録画・再生動作の確認を行ったものですが、ご使用にあたり録画番組の消失等の不具合について責任は負いかねます。予めご了承ください。

■USBハードディスクは、一度に1台のみ接続可能です。USBハブを使った接続はできません。

■USBハードディスクを本機に接続して録画用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット(初期化)します。それまでUSBハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。

■本機でUSBハードディスクに録画した番組は、録画した機器でのみ再生できます。

■USBハードディスクはセルフパワー(ACアダプター使用)で動作します。バスパワー(ACアダプターなし)では動作しません。

■一度、機器に接続・登録したUSBハードディスクをパソコン用に再利用する場合、専用のフォーマッタが必要となります。

株式会社パツファロー、株式会社アイ・オー・データ機器のホームページで専用のフォーマッタをダウンロードし初期化して下さい。

それまでUSBハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。

※使用量メーターについて:HDV-SAMU3-Aシリーズに搭載されている使用量メーターには正確な録画可能時間は表示されません。

録画可能時間を確認する場合は、本機の録画一覧の録画可能時間にてご確認ください。

●株式会社パツファロー製品の最新の生産情報につきましてはパツファローホームページをご覧ください。

●株式会社アイ・オー・データ製品の最新の生産情報につきましてはアイ・オー・データホームページをご覧ください。